

分析結果報告書

依頼者	リコ・スタイル株式会社 様
住所	埼玉県入間郡三芳町上富196-2 三芳プラント
試料採取日	平成30年5月31日
件名	平成30年5月1日から平成30年5月31日生産分 RC40～0、RM40～0、再生砂、RC40～20の アスベスト含有試験
採取区分	リコ・スタイル株式会社
分析実施期間	平成30年6月4日 ～ 平成30年6月8日

発行番号: M18-01980-001

発行年月日: 平成30年6月8日

東邦化研株式会社

環境分種センター

〒343-0824

埼玉県越谷市流通団地3丁目3番地8

電話 048-961-6161 (代表)

FAX 048-961-5111

報告責任者 荻野 浩史



分析の結果は、下記のとおりであることを報告いたします。

分析方法: JIS A 1481-2:2016

検体名		X線回折による定性結果	石英(非石綿)検出			
RC40～0、RM40～0 再生砂、RC40～20		顕微鏡による定性結果	不検出	顕微鏡観察に使用した浸液	1.550 1.680 1.690 1.700 1.605	1.618 1.620 1.628 1.630 1.640
定性分析結果	定量分析結果 (wt%)	観察時の室温	25.0°C	試料採取履歴	採取部位: -	
石綿を含有しない	-	パーミキュライト吹付け材対象の定性結果	-		試料概要: RC40～0、RM40～0、再生砂、RC40～20	
		定量残渣率	-		施工年: -	
					建物名称: -	

検体名		X線回折による定性結果	/			
		顕微鏡による定性結果	/			
定性分析結果	定量分析結果 (wt%)	観察時の室温	/			
		パーミキュライト吹付け材対象の定性結果	/			
		定量残渣率	/			

検体名		X線回折による定性結果	/			
		顕微鏡による定性結果	/			
定性分析結果	定量分析結果 (wt%)	観察時の室温	/			
		パーミキュライト吹付け材対象の定性結果	/			
		定量残渣率	/			

検体名		X線回折による定性結果	/			
		顕微鏡による定性結果	/			
定性分析結果	定量分析結果 (wt%)	観察時の室温	/			
		パーミキュライト吹付け材対象の定性結果	/			
		定量残渣率	/			

備考 提供試料について分析をしたものです。

粉砕方法: 粉砕機及び乳鉢による粉砕

使用機器: (株)リガク製 自動X線回折装置 型番 MULTIFLEX


生データ

サンプル名 : RC40~0、RM40~0、
 ファイル : 01980.raw
 コメント : JIS定性
 測定日 : 06-June-18 11:13:44
 測定者 : Administrator

X線 : Cu / 40 kV / 40 mA
 コニオメータ : MultiFlex+コニオメータ(シャッターなし)
 アタッチメント : 6サンプルヒンジタイプ-B型
 フィルム : Kβフィルター
 インデントモジュール : 不使用
 カウンタ/クロメータ : 不使用
 分散スリット : 1°
 散乱スリット : 開放
 受光スリット : 開放



測定機 : D/tex Ultra
 走査モード : 連続
 スキャンスピード : 20.000 °/min.
 サンプリング幅 : 0.020 °
 走査軸 : 2θ/θ
 走査範囲 : 5.000 ~ 70.000 °
 θステップ : 0.000



状態 :





分散染色法による位相差顕微鏡写真

試料名	RC40~0、RM40~0、再生砂、RC40~20
-----	---------------------------

クリソタイル	定性結果	不検出
屈折率: 1.550 分散色: 青~赤紫		
標準石綿 	試料 	

アモサイト	定性結果	不検出
屈折率: 1.680 分散色: 桃		
標準石綿 	試料 	



クロシドライト	定性結果	不検出
屈折率: 1.690 分散色: 桃		
標準石綿 	試料 	



石綿の判定方法
各石綿に対応する屈折率で特有の分散色を持つ繊維状物質を石綿とします。



位相差顕微鏡: オリンパス BX-51
 接眼レンズ倍率 (×10)
 対物レンズ倍率 (×40)
 ※鋭敏色の屈折率のみ記載

分散染色法による位相差顕微鏡写真

試料名	RC40~0、RM40~0、再生砂、RC40~20
-----	---------------------------

トレモライト	定性結果	不検出
屈折率: 1.620 分散色: 赤紫		
標準石綿 	試料 	

アクチノライト	定性結果	不検出
屈折率: 1.628 分散色: 赤紫~桃		
標準石綿 	試料 	

アンソフィライト	定性結果	不検出
屈折率: 1.618 分散色: 赤紫		
標準石綿 	試料 	

石綿の判定方法
各石綿に対応する屈折率で特有の分散色を持つ繊維状物質を石綿とします。

位相差顕微鏡: オリンパス BX-51
 接眼レンズ倍率 (× 10)
 対物レンズ倍率 (× 40)
 ※鋭敏色の屈折率のみ記載